


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

GJL 250 žháno nebo EN AW-7075.

Upozornění:

Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.

Odkaz na výkres:

Opracované plochy: $\pm 0,25$ mm

Neopracované plochy: ± 2 mm


Tolerance délky:

≤ 200 mm: $+3/+10$

od 201 mm do 590 mm: $+8/+15$

≥ 600 mm: $+20/+50$

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo šedá litina	Objednáací číslo hliník	L = délka	B	H	H1	S	S1	R
01560-03X	01560-203X	600	80	80	25	16	21	6
01560-04X	-	300/600	100	100	32	20	26	8
01560-05X	01560-205X	200/300/600	125	125	45	20	26	8