



Popis

Materiál:

Těleso z oceli pro zušlechtnění.

Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.

Vložka:

Provedení K POM.

Provedení:

Těleso zušlechtněné a brynýrované.

Kulička kalená, bez povrchové úpravy.

Vložka:

Provedení K v bílé barvě.

Upozornění:

Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.

Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.


Kulička je jištěna proti protočení.

Přednosti:

Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny opěrných kamenů a vložek.

Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částecek.

Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	Kulička \varnothing	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)	Objednací číslo pro vložku POM
02003-717X022	K	17	M6	10	22	4	10	7	13	4	07113-10109
02003-719X024	K	19	M8	12	24	4	10	8	15	7	07113-12109
02003-724X028	K	24	M10	16	28	4	10	8	20	14	07113-16109
02003-730X030	K	30	M12	20	30	4	10	9	23	27	07113-20109
02003-736X036	K	36	M12	25	36	4	10	11	28	47	07113-25109