



Popis

Materiál:

Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nástrojové oceli.

Provedení:

Korpus zušlechtěn. Kulička kalena, brynýrována.

Upozornění:

Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.



Kulička je jištěna proti protočení.

Přednosti:

Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částic.

Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky.

Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavení a polohování.



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D2	D3	H1	SW1	Kulička \varnothing	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
02008-312X025	F	25	M12	6	1,5	6	7	15

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D2	D3	H1	SW1	Kulička \varnothing	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
02008-312X035	F	35	M12	6	1,5	6	7	15
02008-312X050	F	50	M12	6	1,5	6	7	15
02008-316X025	F	25	M16	8,5	1,5	8	10	23
02008-316X035	F	35	M16	8,5	1,5	8	10	23
02008-316X050	F	50	M16	8,5	1,5	8	10	23