



Popis

Materiál:

Těleso z oceli pro zušlechtnění.

Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.

Vložka:

Provedení 0 nerezová ocel.

Provedení:

Těleso zušlechtněné a bryněrované.

Kulička kalená, bez povrchové úpravy.

Vložka:

Provedení 0 s diamantovým povrchem srovnatelným s brusnou zrnitostí 100.

Upozornění:

Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.

Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.


Kulička je jištěna proti protočení.

Přednosti:

Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny a vložek.

Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částic.

Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Kulička \varnothing	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)	Objednací číslo pro nerezovou vložku s diamantovým povrchem
02007-510X015	0	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10105
02007-510X030	0	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10105
02007-510X050	0	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10105
02007-512X020	0	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12105
02007-512X040	0	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12105
02007-512X060	0	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12105
02007-516X025	0	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16105
02007-516X050	0	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16105

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Kulička ø	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)	Objednací číslo pro nerezovou vložku s diamantovým povrchem
02007-516X080	0	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16105
02007-520X030	0	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20105
02007-520X060	0	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20105
02007-520X100	0	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20105
02007-524X040	0	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25105
02007-524X100	0	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25105