

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Závora 1.0503.

Aretační kolík z oceli, třída pevnosti 5.8.

Pouzdro 1.0403.

**Provedení:**

Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.

**Upozornění:**

Závory se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.


Zaskakovací vrub způsobí, že se závora v této poloze udrží.

**Odkaz na výkres:**

Provedení E: držadlo bez povrchové úpravy, hladké

Provedení F: držadlo komaxitováno, hladké

## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednáací číslo | Provedení | D  | D1 | L    | L1 | B    | B1  | H  | F x 30° | Síla pružiny<br>začátek<br>F1 cca N | Síla pružiny<br>konec<br>F2 cca N |
|------------------|-----------|----|----|------|----|------|-----|----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 03099-080410     | E         | 4  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1       | 8                                   | 14                                |
| 03099-080510     | E         | 5  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,3     | 8                                   | 14                                |
| 03099-080610     | E         | 6  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,8     | 8                                   | 14                                |
| 03099-080512     | E         | 5  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,3     | 8                                   | 15                                |
| 03099-080612     | E         | 6  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,8     | 8                                   | 15                                |
| 03099-080812     | E         | 8  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 2,3     | 8                                   | 15                                |
| 03099-080616     | E         | 6  | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8     | 15                                  | 35                                |
| 03099-080816     | E         | 8  | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3     | 15                                  | 35                                |
| 03099-081016     | E         | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8     | 15                                  | 35                                |
| 03099-080820     | E         | 8  | 20 | 70   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,3     | 20                                  | 60                                |
| 03099-081020     | E         | 10 | 20 | 70   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,8     | 20                                  | 60                                |
| 03099-081220     | E         | 12 | 20 | 70   | 50 | 18   | 6   | 12 | 3       | 20                                  | 60                                |
| 03099-090410     | F         | 4  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | -       | 8                                   | -                                 |
| 03099-090510     | F         | 5  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,3     | 8                                   | 14                                |
| 03099-090610     | F         | 6  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,8     | 8                                   | 14                                |
| 03099-090512     | F         | 5  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,3     | 8                                   | 15                                |
| 03099-090612     | F         | 6  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,8     | 8                                   | 15                                |

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | D  | D1 | L    | L1 | B    | B1  | H  | F x 30° | Síla pružiny<br>začátek<br>F1 cca N | Síla pružiny<br>konec<br>F2 cca N |
|-----------------|-----------|----|----|------|----|------|-----|----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 03099-090812    | F         | 8  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 2,3     | 8                                   | 15                                |
| 03099-090616    | F         | 6  | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8     | 15                                  | 35                                |
| 03099-090816    | F         | 8  | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3     | 15                                  | 35                                |
| 03099-091016    | F         | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8     | 15                                  | 35                                |
| 03099-090820    | F         | 8  | 20 | 70   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,3     | 20                                  | 60                                |
| 03099-091020    | F         | 10 | 20 | 70   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,8     | 20                                  | 60                                |
| 03099-091220    | F         | 12 | 20 | 70   | 50 | 18   | 6   | 12 | 3       | 20                                  | 60                                |