

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Závora z nerezové oceli 1.4308.

Aretační kolík 1.4305.

Pouzdro nerezová ocel 1.4301.

## Provedení:

Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.

## Upozornění:


Aretační čepy ovládané páčkou se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.

Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.

## Odkaz na výkres:

Provedení E: držadlo bez povrchové úpravy, hladké

## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednáací číslo | Provedení | D  | D1 | L    | L1 | B    | B1  | H  | F x 30° | Síla pružiny<br>začátek<br>F1 cca N | Síla pružiny<br>konec<br>F2 cca N |
|------------------|-----------|----|----|------|----|------|-----|----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 03099-1080410    | E         | 4  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1       | 8                                   | 14                                |
| 03099-1080510    | E         | 5  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,3     | 8                                   | 14                                |
| 03099-1080610    | E         | 6  | 10 | 38   | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,8     | 8                                   | 14                                |
| 03099-1080512    | E         | 5  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,3     | 8                                   | 15                                |
| 03099-1080612    | E         | 6  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,8     | 8                                   | 15                                |
| 03099-1080812    | E         | 8  | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 2,3     | 8                                   | 15                                |
| 03099-1080616    | E         | 6  | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8     | 15                                  | 35                                |
| 03099-1080816    | E         | 8  | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3     | 15                                  | 35                                |
| 03099-1081016    | E         | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8     | 15                                  | 35                                |

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | D  | D1 | L  | L1 | B  | B1 | H  | F x 30° | Síla pružiny<br>začátek<br>F1 cca N | Síla pružiny<br>konec<br>F2 cca N |
|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 03099-1080820   | E         | 8  | 20 | 70 | 50 | 18 | 6  | 12 | 2,3     | 20                                  | 60                                |
| 03099-1081020   | E         | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6  | 12 | 2,8     | 20                                  | 60                                |
| 03099-1081220   | E         | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6  | 12 | 3       | 20                                  | 60                                |