


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro z konstrukční oceli, šroub s kuželovou hlavou z cementační oceli.

Provedení:

Kryt bryněrováný.

Šroub s kuželovou prvek zušlechtěn.

Upozornění:

Upínací trn je zvláště vhodný pro druhé opracování soustružených dílů. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.

Malá vestavná výška - žádné rušivé upínací patky.

Upínání se provádí pomocí imbusového klíče nebo hydraulicky.

* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.


Montáž:

Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Poté se upínací trn opracuje na soustruhu nebo frézce na vnitřní průměr obrobku.


Přírubu lze v případě potřeby vystředit v díře nebo pomocí lícovaných kolíků.

Odkaz na výkres:

1) Šroub s kuželovou hlavou



03157-1630175



Přehled zboží

Objednací číslo	D	D min.	D1	D2	D3 pro šroub se zápusťnou hlavou ISO 10642	D4 Šroub s kuželovou hlavou	H	H1	H2	H3	SW Šroub s kuželovou hlavou	Utahovací moment max. Nm	Upínací síla max. kN	Příslušenství NLM
03157-020407	7,4	4,1	20 h9	13,7	M2	M2	10,7	7,6	6,1	4,1	1,5	0,7	1,1	03157-01-0212
03157-040812	12,4	8	29,72 h9	21	M3	M4	21,8	16	15	8	3	5	4,2	03157-01-0425
03157-061214	14,2	12,2	31,5 h9	23,1	M3	M6	24,9	19	15	12	5	17	8,5	03157-01-0630
03157-081420	20	13,5	37,5 h9	29	M3	M8	24,9	19	15	14	6	34	11,1	03157-01-0830
03157-062027	27	18	50 h9	39,4	M4	M10	28,6	22,2	17,5	17	8	60	20	03157-01-1035
03157-102535	35,3	23	56 h9	45,5	M4	M12	31,8	25,4	20,6	21	10	150	26,3	03157-01-1240
03157-123442	42	29,3	69,5 h8	55,9	M5	M16	39,6	31,8	27	22	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-123452	51,5	29,3	75,5 h9	63,9	M5	M16	39,6	31,8	27	22	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-163077	77,7	29,3	107,5 h9	92,5	M6	M16	45,5	37,6	32,3	20	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-1630103	103	29,3	132,9 h9	118	M6	M16	45,5	37,6	32,3	20	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-1630175	175	29,3	132,9 h9	118	M6	M16	45,5	37,6	32,3	20	14	280	44,5	03157-01-1645