

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Ocel.

## Provedení:

cementováno a kaleno a broušeno.


Párová tolerance ve výšce 0,004 mm, tolerance jmenovitých rozměrů ve výšce  $\pm 0,004$  mm.

Tolerance jmenovitých rozměrů B a L podle DIN ISO 2768-m.

## Upozornění:

Sada paralelních podložek se dodává v dřevěné krabici s odnímatelným víkem.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednáací číslo	Obsah po 1 páru H x B x L	H Párová tolerance T	H Tolerance jmenovitého rozměru
03212-01	14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,	0,004	$\pm 0,004$