


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel 1.7225.

Provedení:


Kaleno na 1000 N/mm, brynýrováno.

Upozornění:


Upínací příložky, zalomené s dlouhou drážkou se používají i pro upínací příložky, zalomené s přestavovací jednotkou 04200.

Výkresy


04100-01 (0,5 kg)



04100-05 (0,48 kg)



04100-10 (0,35 kg)



Přehled zboží

Objednáací číslo	Název	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
04100-01	Upínací železa	140	67	40	-	-	-	36	24	13	-	41	16	26	-	-	-	10
04100-05	Upínací železa	135	87	26	8	10	10	36	21	13	-	42	16	30	18	5	12	-
04100-10	Upínací železa	110	67	25	8	9	-	36	21	13	29,5	27	16	-	15	5	7	-
04100-16	Upínací železa	18	-	-	-	-	-	50	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-