

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Upínací čep z oceli.
Upínací šroub ze zušlechtěné oceli.
Upínací kroužek z mosazi.

Provedení:

Upínací čep kalený a bryněrovaný.
Upínací šroub bryněrovaný.
Upínací kroužek bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Upínací čepy lze pomocí vložek do drážek připevnit přímo na strojní stůl. Zásluhou úzkých tolerančních tříd (js6) na výšku je zaručeno paralelní upnutí ke stolu. Upínací rozsah činí 8 – 40 mm. Dodatečně lze dodat upínací šrouby pro rozsahy upnutí 40 – 67 a 65 – 87 mm. Vložená podložka zabraňuje poškození strojního stolu a posun při utahování. Upínací kroužek z mosazi zabraňuje vytváření otisků na obrobku.

Přehled zboží

Upínací čepy

Objednací číslo	H	Upínací rozsah
04395-050	50	8-40
04395-100	100	8-40

Upínací šrouby

Objednací číslo	Upínací rozsah
04395-4067	40-67
04395-6587	65-87