


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:


Cementovaná ocel.

Provedení:


Nitridováno a brynýrováno.

Upozornění:

Pomocí těchto upínacích čelistí lze rozsah upnutí plovoucích upínačů zvětšit.



Výkresy



Výkresy

Objednací číslo	H = upínací rozsah max. v kombinaci s 04422-90000 [mm]	H = upínací rozsah max. v kombinaci s 04422-910000 [mm]
04422-90416	4-16	-
04422-91527	15-27	-
04422-92638	26-38	-
04422-90029	29	23
04422-90040	40	34

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení 1	B	B1	D	D1	H Upínací rozsah	H1	H2	L	L1	L2	L3
04422-90000	A	standardní upínací čelisti dole	28	15	-	-	-	26,8	-	28	-	10	-
04422-90012	B	standardní upínací čelisti nahoře	28	15	-	-	0-12	21	-	29,5	-	11,5	-
04422-90416	C	výměnné upínací čelisti nahoře	28	15	-	-	4-16	24,5	3,5	29,5	-	11,5	-
04422-91527	C	výměnné upínací čelisti nahoře	28	15	-	-	15-27	24,5	14,5	29,5	-	11,5	-
04422-92638	C	výměnné upínací čelisti nahoře	28	15	-	-	26-38	35,5	25,5	29,5	-	11,5	-
04422-90029	D	horní upínací čelist	28	15	M8	4,5	-	29,5	16,5	31,5	24,5	8	16
04422-90040	D	horní upínací čelist	28	15	M8	4,5	-	40,5	27,5	31,5	24,5	8	16
04422-910000	E	spodní upínací čelist	28	15	5,8	4,5	-	32,8	-	30	23	10	-