

## Popis zboží/obrázky produktu




## Popis

**Materiál:**  
EN AW-7022.

**Provedení:**  
Bez povrchové úpravy.

**Upozornění:**  
Při použití kuželových pánevček 07420 je nutné použít provedení G.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení	L1	A	B1	B2	B3	B4	pro šroub
04110-206	hliník	B	60	12	7	19	6	3	M6
04110-208	hliník	B	80	15	9	25	8	4	M8
04110-210	hliník	B	100	20	11	31	10	5	M10
04110-212	hliník	B	125	25	14	38	12	6	M12/M14
04110-2121	hliník	B	160	28	14	38	12	6	M12/M14
04110-216	hliník	B	160	30	18	48	15	8	M16/M18
04110-2161	hliník	B	200	36	18	48	15	8	M16/M18
04110-220	hliník	B	200	40	22	52	15	10	M20/M22
04110-2201	hliník	B	250	40	22	62	20	10	M20/M22
04110-224	hliník	B	200	40	26	66	20	10	M24
04110-2241	hliník	B	250	40	26	66	20	10	M24
04110-230	hliník	B	315	50	34	74	20	12	M30/M32

