



Popis

Popis výrobku:

Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.

Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.

Materiál:

Nerezové provedení A2:

Závitové pouzdro a hříbovitý úchyt 1.4305.

Aretační kolík, vytvrzený 1.4034

Aretační kolík, nevytvrzený

§s14305Tlačná pružina 14310 Provedení z nerezové oceli A4: Závitové pouzdro hříbovitý úchyt a aretační kolík

Tlačná pružina 1.4401 nebo 1.4571.

Provedení:

Nerezové provedení A2:

závitové pouzdro bez povrchové úpravy.

Hříbovitý úchyt, bez povrchové úpravy

Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:

závitové pouzdro bez povrchové úpravy.

Hříbovitý úchyt, bez povrchové úpravy nebo otryskaný


Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.

Na vyžádání:

Nadstandardní provedení.

Příslušenství:

Distanční kroužky 03089



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	Ocelový klíč	Úchytka hříbovitého tvaru	Aretační kolík	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Zdvih S	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
03089-002903	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-002004	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-002105	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-002206	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-002308	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-002410	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-002412	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-002516	B	nerezová ocel	1.4034	-	kalená	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
03089-112903	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-112004	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-112105	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-112206	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-112308	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-112410	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-112412	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-112516	B	nerezová ocel	1.4305	-	netvrzeno	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
03089-062903	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
03089-062004	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
03089-062105	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
03089-062206	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
03089-062308	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-062410	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	Ocelový klíč	Úchytka hříbovitého tvaru	Aretační kolík	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Zdvih S	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
03089-062412	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	12	M20x1,5	33	87	281	425	12	22	30	2,8		15	39
03089-062516	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	potaženo niklem	16	M24x2	40	106	321	828	16	27	36	3,2		20	40
03089-172903	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
03089-172004	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
03089-172105	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
03089-172206	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
03089-172308	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-172410	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
03089-172412	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-172516	B	nerezová ocel	1.4404	bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
03089-0629031	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
03089-0620041	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
03089-0621051	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
03089-0622061	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
03089-0623081	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-0624101	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
03089-0624121	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-0625161	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	potaženo niklem	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
03089-1729031	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
03089-1720041	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
03089-1721051	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
03089-1722061	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
03089-1723081	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-1724101	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
03089-1724121	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-1725161	B	nerezová ocel	1.4404	pískováno	bez povrchové úpravy	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40