

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.


Provedení:

Brynýrováno.


Upozornění:

U kolíkových matic s volnou kolíkovou rukojetí je rukojeť posuvná a v každé poloze přidržovaná tlačnou pružinou. Prstence omezuji dráhu posuvu.

U matic s pevnou kolíkovou rukojetí je rukojeť nalisovaná.



Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	D1	D2	D3	L1	L2	L3
06140-110	pevná kolíková rukojeť	M10	18	8	20	60	80
06140-112	pevná kolíková rukojeť	M12	20	10	25	70	100
06140-116	pevná kolíková rukojeť	M16	24	12	35	85	120
06140-120	pevná kolíková rukojeť	M20	30	16	40	95	140
06140-210	volná kolíková rukojeť	M10	18	8	20	60	80
06140-212	volná kolíková rukojeť	M12	20	10	25	70	100
06140-216	volná kolíková rukojeť	M16	24	13	35	85	120
06140-220	volná kolíková rukojeť	M20	30	16	40	95	140

