09069_A Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení A

Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.

Provedení:
Pouzdro pozinkované.

Upozornění:
Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje přídržná síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %.

Teplotní rozsah:
max. 80 °C.

Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	H	Přídržná síla N
09069-01	A	6 ±0,15	4,5	5
09069-02	A	8 ±0,15	4,5	13
09069-03	A	10 ±0,15	4,5	25
09069-04	A	13 ±0,15	4,5	60
09069-05	A	16 ±0,15	4,5	95
09069-06	A	20 ±0,15	6	140
09069-07	A	25 ±0,15	7	200
09069-08	A	32 ±0,20	7	350