


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení:

Bryňrováno.


Upozornění:

Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.

Na vyžádání:

Odlíšná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Druh upevnění	Provedení	X	T	A=Délka držadla	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
06340-2082	vnitřní závit	0°	M8	18	88,1	-	24	10	25	40	-	32,5
06340-2102	vnitřní závit	0°	M10	18	88,1	-	24	10	25	40	-	32,5
06340-21012	vnitřní závit	0°	M10	20	104	-	28	12	32	46	-	36,5
06340-2122	vnitřní závit	0°	M12	20	104	-	28	12	32	46	-	36,5
06340-2162	vnitřní závit	0°	M16	23	126,5	-	33	13	32	52	-	41
06340-2202	vnitřní závit	0°	M20	26	128,5	-	41	13	32	61	-	49
06340-208	vnitřní závit	20°	M8	18	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
06340-210	vnitřní závit	20°	M10	18	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
06340-2101	vnitřní závit	20°	M10	20	100	15	28	12	32	46	61	36,5
06340-212	vnitřní závit	20°	M12	20	100	15	28	12	32	46	61	36,5
06340-216	vnitřní závit	20°	M16	23	121	15	33	13	32	52	72	41
06340-220	vnitřní závit	20°	M20	26	123	15	41	13	32	61	80	49
06340-1102	lícovaný otvor	0°	10	22	88,1	-	24	10	25	40	-	32,5
06340-1122	lícovaný otvor	0°	12	25	104	-	28	12	32	46	-	36,5
06340-1142	lícovaný otvor	0°	14	25	104	-	28	12	32	46	-	36,5
06340-1162	lícovaný otvor	0°	16	28	126,5	-	33	13	32	52	-	41

Přehled zboží

Objednací číslo	Druh upevnění	Provedení	X	T	A=Délka držadla	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
06340-1202	lícovaný otvor	0°	20	32	128,5	-	41	13	32	61	-	49
06340-110	lícovaný otvor	20°	10	22	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
06340-112	lícovaný otvor	20°	12	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
06340-114	lícovaný otvor	20°	14	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
06340-116	lícovaný otvor	20°	16	28	121	15	33	13	32	52	72	41
06340-120	lícovaný otvor	20°	20	32	123	15	41	13	32	61	80	49