

Popis zboží/obrázky produktu

19"



Popis

Materiál:

Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Šroub a matice s nákrůžkem, ocel.


Provedení:

Manipulační rukojeť eloxovaná v přírodní barvě nebo černá.
Šroub a matice s nákrůžkem pozinkované.

Upozornění:

- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
06932-055201	černá	55	12,5	M5	40	75,5	1000
06932-088201	černá	88	12,5	M5	40	108,5	1000
06932-100201	černá	100	12,5	M5	40	120,5	1000
06932-120201	černá	120	12,5	M5	40	140,5	1000
06932-180201	černá	180	12,5	M5	40	200,5	1000
06932-235201	černá	235	12,5	M5	40	255,5	1000
06932-055203	natur	55	12,5	M5	40	75,5	1000
06932-088203	natur	88	12,5	M5	40	108,5	1000
06932-100203	natur	100	12,5	M5	40	120,5	1000

Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
06932-120203	natur	120	12,5	M5	40	140,5	1000
06932-180203	natur	180	12,5	M5	40	200,5	1000
06932-235203	natur	235	12,5	M5	40	255,5	1000