


## Popis zboží/obrázky produktu



do záběru stisknutím  
(bezpečnostní funkce)

**Popis****Materiál:**

Ocelové části třídy pevnosti 5.8.  
Plastová kulová koncovka, černá.

**Provedení:**

Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.

**Způsob ovládání:**


Aby se bezpečnostní upínací páky daly ovládat, musí se jejich úchyt zatlačit axiálním směrem až k úplnému zaskočení ozubení. Pak lze upínat nebo uvolňovat. Tlakem pružiny se uvolněná rukojeť zvedne a záběr se ihned zruší, čímž je bezpečnostní funkce obnovena. (Úchyt lze volně otáčet).

**Na vyžádání:**

Nadstandardní provedení.

Rozměry "H1" a "A" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	X	T	A=Délka držadla	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Počet zubů
06382-1108	M8	14	88	15	16	24	25	10	44,5	9,5	49,3	49,5	63,5	22
06382-1110	M10	14	88	15	16	24	25	10	44,5	9,5	49,3	49,5	63,5	22
06382-1210	M10	17	106	15	19	28	32	12	51	10,5	56,3	56,5	74	24
06382-1212	M12	17	106	15	19	28	32	12	51	10,5	56,3	56,5	74	24
06382-1312	M12	23	128,5	15	23	33	32	13	57,5	12,5	64,5	64,5	87,5	26
06382-1316	M16	23	128,5	15	23	33	32	13	57,5	12,5	64,5	64,5	87,5	26