


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Hvězdicová ovládací matice z termoplastu.
Pouzdro resp. závitový čep ocel.
Pojistný pásek z elastického TPU.

Provedení:

Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě. Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu. Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.

Montáž:

Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.

Příslušenství:


Pojistný pásek lze obdržet i jako příslušenství, viz 03198-04190.

Odkaz na výkres:

Provedení KS: pouzdro se závitem, s krytkou

Provedení LS: vnější závit

Výkresy



Přehled zboží

| Objednáací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|------------------|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|----|---|
| 06220-604 | KS | černá | M4 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6045 | KS | světle šedá RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6046 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6047 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-605 | KS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6055 | KS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6056 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6057 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6061 | KS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-60615 | KS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-60616 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-60617 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | 10 | - |
| 06220-6051 | KS | černá | M5 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-60515 | KS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-60516 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-60517 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-606 | KS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-6065 | KS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-6066 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-6067 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | 10 | - |
| 06220-608 | KS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-6085 | KS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-6086 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-6087 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-6101 | KS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-61015 | KS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-61016 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-61017 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | 14 | - |
| 06220-6081 | KS | černá | M8 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-60815 | KS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-60816 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-60817 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-610 | KS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-6105 | KS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-6106 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-6107 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-6121 | KS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-61215 | KS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-61216 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |
| 06220-61217 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | 14 | - |

Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|----|----|
| 06220-6102 | KS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-61025 | KS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-61026 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-61027 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-612 | KS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-6125 | KS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-6126 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-6127 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-616 | KS | černá | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-6165 | KS | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-6166 | KS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-6167 | KS | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | 14 | - |
| 06220-705X10 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-7055X10 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-7056X10 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-7057X10 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-705X15 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-7055X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-7056X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-7057X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-705X20 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-7055X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-7056X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-7057X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-705X25 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |
| 06220-7055X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |
| 06220-7056X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |
| 06220-7057X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |
| 06220-705X30 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-7055X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-7056X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-7057X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-705X35 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-7055X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-7056X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-7057X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-705X40 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-7055X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-7056X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-7057X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-705X45 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-7055X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-7056X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-7057X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-705X50 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-7055X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-7056X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-7057X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-705X60 | LS | černá | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-7055X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-7056X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-7057X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-706X10 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-7065X10 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-7066X10 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-7067X10 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |
| 06220-706X15 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-7065X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-7066X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-7067X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 15 |
| 06220-706X20 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-7065X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-7066X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-7067X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |
| 06220-706X25 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |

Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|---------|---|----|
| 06220-7065X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |
| 06220-7066X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |
| 06220-7067X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 25 |
| 06220-706X30 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-7065X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-7066X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-7067X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |
| 06220-706X35 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-7065X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-7066X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-7067X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 35 |
| 06220-706X40 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-7065X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-7066X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-7067X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 40 |
| 06220-706X45 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-7065X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-7066X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-7067X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 45 |
| 06220-706X50 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-7065X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-7066X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-7067X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 50 |
| 06220-706X60 | LS | černá | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-7065X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-7066X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-7067X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 60 |
| 06220-7061X10 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 10 |
| 06220-70615X10 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 10 |
| 06220-70616X10 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 10 |
| 06220-70617X10 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 10 |
| 06220-7061X15 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-70615X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-70616X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-70617X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-7061X20 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-70615X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-70616X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-70617X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-7061X25 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-70615X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-70616X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-70617X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-7061X30 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-70615X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-70616X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-70617X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-7061X35 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-70615X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-70616X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-70617X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-7061X40 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-70615X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-70616X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-70617X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-7061X45 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-70615X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-70616X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-70617X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-7061X50 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-70615X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-70616X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-70617X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-7061X60 | LS | černá | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |
| 06220-70615X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |

Přehled zboží

| Objednáací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|------------------|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|---------|---|----|
| 06220-70616X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |
| 06220-70617X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |
| 06220-708X15 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-7085X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-7086X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-7087X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 15 |
| 06220-708X20 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-7085X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-7086X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-7087X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |
| 06220-708X25 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-7085X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-7086X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-7087X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 25 |
| 06220-708X30 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-7085X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-7086X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-7087X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |
| 06220-708X35 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-7085X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-7086X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-7087X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 35 |
| 06220-708X40 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-7085X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-7086X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-7087X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |
| 06220-708X45 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-7085X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-7086X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-7087X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 45 |
| 06220-708X50 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-7085X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-7086X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-7087X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 50 |
| 06220-708X60 | LS | černá | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |
| 06220-7085X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |
| 06220-7086X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |
| 06220-7087X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 60 |
| 06220-7081X15 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-70815X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-70816X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-70817X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-7081X20 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-70815X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-70816X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-70817X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-7081X25 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-70815X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-70816X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-70817X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-7081X30 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-70815X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-70816X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-70817X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-7081X35 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-70815X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-70816X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-70817X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-7081X40 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-70815X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-70816X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-70817X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-7081X45 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |
| 06220-70815X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |
| 06220-70816X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |

Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|---|----|
| 06220-70817X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |
| 06220-7081X50 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-70815X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-70816X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-70817X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-7081X60 | LS | černá | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-70815X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-70816X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-70817X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-710X15 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-7105X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-7106X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-7107X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 15 |
| 06220-710X20 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-7105X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-7106X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-7107X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |
| 06220-710X25 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-7105X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-7106X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-7107X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 25 |
| 06220-710X30 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-7105X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-7106X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-7107X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 30 |
| 06220-710X35 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-7105X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-7106X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-7107X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 35 |
| 06220-710X40 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-7105X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-7106X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-7107X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |
| 06220-710X45 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |
| 06220-7105X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |
| 06220-7106X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |
| 06220-7107X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 45 |
| 06220-710X50 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-7105X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-7106X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-7107X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 50 |
| 06220-710X60 | LS | černá | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-7105X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-7106X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-7107X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 60 |
| 06220-7101X15 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-71015X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-71016X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-71017X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-7101X20 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-71015X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-71016X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-71017X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-7101X25 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-71015X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-71016X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-71017X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-7101X30 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-71015X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-71016X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-71017X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-7101X35 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |
| 06220-71015X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |
| 06220-71016X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |
| 06220-71017X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |

Přehled zboží

| Objednáací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|------------------|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|---|----|
| 06220-7101X40 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-71015X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-71016X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-71017X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-7101X45 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-71015X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-71016X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-71017X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-7101X50 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-71015X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-71016X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-71017X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-7101X60 | LS | černá | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-71015X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-71016X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-71017X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-712X15 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-7125X15 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-7126X15 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-7127X15 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 15 |
| 06220-712X20 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-7125X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-7126X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-7127X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |
| 06220-712X25 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-7125X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-7126X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-7127X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 25 |
| 06220-712X30 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-7125X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-7126X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-7127X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |
| 06220-712X35 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |
| 06220-7125X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |
| 06220-7126X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |
| 06220-7127X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 35 |
| 06220-712X40 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-7125X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-7126X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-7127X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |
| 06220-712X45 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-7125X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-7126X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-7127X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 45 |
| 06220-712X50 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-7125X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-7126X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-7127X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 50 |
| 06220-712X60 | LS | černá | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-7125X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-7126X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-7127X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |
| 06220-7102X20 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-71025X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-71026X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-71027X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-7102X25 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-71025X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-71026X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-71027X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-7102X30 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-71025X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-71026X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-71027X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-7102X35 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |

Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|---|----|
| 06220-71025X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-71026X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-71027X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-7102X40 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-71025X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-71026X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-71027X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-7102X45 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-71025X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-71026X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-71027X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-7102X50 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-71025X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-71026X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-71027X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-7102X60 | LS | černá | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-71025X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-71026X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-71027X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-7121X20 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-71215X20 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-71216X20 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-71217X20 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 20 |
| 06220-7121X25 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-71215X25 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-71216X25 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-71217X25 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 25 |
| 06220-7121X30 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-71215X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-71216X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-71217X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-7121X35 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-71215X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-71216X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-71217X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-7121X40 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-71215X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-71216X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-71217X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-7121X45 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-71215X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-71216X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-71217X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-7121X50 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-71215X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-71216X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-71217X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-7121X60 | LS | černá | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-71215X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-71216X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-71217X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-716X30 | LS | černá | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-7165X30 | LS | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-7166X30 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-7167X30 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |
| 06220-716X35 | LS | černá | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-7165X35 | LS | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-7166X35 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-7167X35 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 35 |
| 06220-716X40 | LS | černá | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-7165X40 | LS | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-7166X40 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-7167X40 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 40 |
| 06220-716X45 | LS | černá | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-7165X45 | LS | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |

Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Barva víčko | D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----|----|----|----|---------|---|----|
| 06220-7166X45 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-7167X45 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 45 |
| 06220-716X50 | LS | černá | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-7165X50 | LS | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-7166X50 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-7167X50 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 50 |
| 06220-716X60 | LS | černá | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-7165X60 | LS | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-7166X60 | LS | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |
| 06220-7167X60 | LS | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |