


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro zušlechťená ocel, upínací matice a čep z automatové oceli vytvrzeno.

Provedení:

Brynýrováno. Za příplatek je možné dodat provedení v matu nebo chromované do vysokého lesku.

Upozornění:

Upínací čepy A (k ráčnám) standardní provedení:

Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba přepnout páku o 180°.

Zvláštní provedení upínacích čepů B:

Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování není třeba otáčet páku. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.

Upínací klíče s lícovým otvorem Ø H7 s drážkou pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885 list 1.


Na vyžádání:

Další vnitřní závity, zalícované díry a vnitřní čtyřhrany.

Rozměr "A" je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách.

Nadstandardní provedení: západka B

Výkresy



Přehled zboží

Upínací klíče s vnitřním závitem

Objednací číslo	Druh upevnění	Velikost	X	A=Délka držadla	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	SW	Počet zajišťovacích drážek
06470-310	vnitřní závit	1	M10	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
06470-312	vnitřní závit	1	M12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7

Přehled zboží

Objednací číslo	Druh upevnění	Velikost	X	A=Délka držadla	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	SW	Počet zajišťovacích drážek
06470-314	vnitřní závit	2	M14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-316	vnitřní závit	2	M16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-318	vnitřní závit	3	M18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-320	vnitřní závit	3	M20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-322	vnitřní závit	4	M22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-324	vnitřní závit	4	M24	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-327	vnitřní závit	4	M27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-330	vnitřní závit	5	M30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-336	vnitřní závit	5	M36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-342	vnitřní závit	5	M42	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-412	lícovaný otvor s drážkou	1	12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
06470-414	lícovaný otvor s drážkou	2	14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-415	lícovaný otvor s drážkou	2	15	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-416	lícovaný otvor s drážkou	2	16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
06470-418	lícovaný otvor s drážkou	3	18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-420	lícovaný otvor s drážkou	3	20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
06470-422	lícovaný otvor s drážkou	4	22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-425	lícovaný otvor s drážkou	4	25	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-427	lícovaný otvor s drážkou	4	27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
06470-430	lícovaný otvor s drážkou	5	30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-436	lícovaný otvor s drážkou	5	36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
06470-510	vnitřní čtyřhran	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	10	7
06470-512	vnitřní čtyřhran	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	12	7
06470-513	vnitřní čtyřhran	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	13	8
06470-514	vnitřní čtyřhran	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	14	8
06470-517	vnitřní čtyřhran	3	-	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	17	8
06470-519	vnitřní čtyřhran	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	19	9
06470-520	vnitřní čtyřhran	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	20	9
06470-522	vnitřní čtyřhran	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	22	9
06470-524	vnitřní čtyřhran	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	24	9
06470-530	vnitřní čtyřhran	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	30	11
06470-532	vnitřní čtyřhran	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	32	11