

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

GJS 400.

Provedení:

Zbaveno ostří a omíláno.


Potaženo černým plastem.

Dosedací plochy opracovány.

Montáž:

Ze zadní strany.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	D2	H	L	R	T	Nosná síla N
06895-10006	bez povrchové úpravy	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
06895-11208	bez povrchové úpravy	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
06895-12510	bez povrchové úpravy	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
06895-14012	bez povrchové úpravy	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000
06895-100061	černá	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
06895-112081	černá	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
06895-125101	černá	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
06895-140121	černá	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000

