

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast

Závitové pouzdro z mosazi.

Provedení:

Třmenové madlo a kryt černé.

Montáž:



Provedení A ze zadní strany.

Provedení B ze strany obsluhy.

Na vyžádání:

Jiná barevná provedení rukojeti resp. krytky.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	S	T	T1	T2	Nosná síla N
06902-109406	A	93,5	26	17	M6	-	35	119,5	67,5	5,8	-	-	15,5	320
06902-111706	A	117	29	19	M6	-	40	145	89	6,4	-	-	15,5	320
06902-111708	A	117	29	19	M8	-	40	145	89	6,4	-	-	16	870
06902-113206	A	132	31	20	M6	-	45	163	101	6,7	-	-	15,5	320
06902-113208	A	132	31	20	M8	-	45	163	101	6,7	-	-	16	870
06902-117910	A	179	35	22	M10	-	50	213	145	7,1	-	-	22	1200
06902-209406	B	93,5	26	17	6,8	12	35	119,5	67,5	5,8	4,5	19	-	500
06902-211708	B	117	29	19	8,5	13,5	40	145	89	6,4	8	23	-	950
06902-213208	B	132	31	20	8,5	13,5	45	163	101	6,7	8	22	-	950
06902-217908	B	179	35	22	8,5	13,5	50	213	145	7,1	12	22	-	950