

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Oválný hliníkový profil EN AW-6060.

Provedení:

Komaxitováno černě nebo rubínově červeně RAL 3003 nebo eloxováno v přírodní barvě.


Upozornění:

Tato třmenová madla jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace.

Montáž:

Ze zadní strany.

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	A	B	B1	D	H	L	T	Nosná síla N
06920-10001	černá	potaženo práškovou hmotou	100	21	13	M6	50	113	12	1000
06920-11201	černá	potaženo práškovou hmotou	112	21	13	M6	50	125	12	1000
06920-1120108	černá	potaženo práškovou hmotou	112	25	17	M8	55	129	14	1000
06920-12001	černá	potaženo práškovou hmotou	120	21	13	M6	50	133	12	1000
06920-1200108	černá	potaženo práškovou hmotou	120	25	17	M8	55	137	14	1000
06920-12801	černá	potaženo práškovou hmotou	128	21	13	M6	50	141	12	1000
06920-1280108	černá	potaženo práškovou hmotou	128	25	17	M8	55	145	14	1000
06920-1600106	černá	potaženo práškovou hmotou	160	21	13	M6	50	173	12	1000
06920-16001	černá	potaženo práškovou hmotou	160	25	17	M8	55	177	14	1000
06920-18001	černá	potaženo práškovou hmotou	180	25	17	M8	55	197	14	1000
06920-19201	černá	potaženo práškovou hmotou	192	25	17	M8	55	209	14	1000
06920-35001	černá	potaženo práškovou hmotou	350	25	17	M8	55	367	14	1000
06920-110003	natur	eloxováno	100	21	13	M6	50	113	12	1000
06920-111203	natur	eloxováno	112	21	13	M6	50	125	12	1000
06920-11120308	natur	eloxováno	112	25	17	M8	55	129	14	1000
06920-112003	natur	eloxováno	120	21	13	M6	50	133	12	1000
06920-11200308	natur	eloxováno	120	25	17	M8	55	137	14	1000
06920-112803	natur	eloxováno	128	21	13	M6	50	141	12	1000
06920-11280308	natur	eloxováno	128	25	17	M8	55	145	14	1000
06920-11600306	natur	eloxováno	160	21	13	M6	50	173	12	1000
06920-116003	natur	eloxováno	160	25	17	M8	55	177	14	1000
06920-118003	natur	eloxováno	180	25	17	M8	55	197	14	1000

Přehled zboží

Objednáací číslo	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	A	B	B1	D	H	L	T	Nosná síla N
06920-119203	natur	eloxováno	192	25	17	M8	55	209	14	1000
06920-135003	natur	eloxováno	350	25	17	M8	55	367	14	1000
06920-10027	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	100	21	13	M6	50	113	12	1000
06920-11227	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	112	21	13	M6	50	125	12	1000
06920-1122708	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	112	25	17	M8	55	129	14	1000
06920-12027	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	120	21	13	M6	50	133	12	1000
06920-1202708	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	120	25	17	M8	55	137	14	1000
06920-12827	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	128	21	13	M6	50	141	12	1000
06920-1282708	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	128	25	17	M8	55	145	14	1000
06920-1602706	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	160	21	13	M6	50	173	12	1000
06920-16027	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	160	25	17	M8	55	177	14	1000
06920-18027	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	180	25	17	M8	55	197	14	1000
06920-19227	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	192	25	17	M8	55	209	14	1000
06920-35027	rubínově červená RAL 3003	potażeno práškovou hmotou	350	25	17	M8	55	367	14	1000