

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

## Provedení:

Ocelové provedení:

Povrch jemně vybroušený a pochromovaný do vysokého. U ocelového provedení může být navíc rukojeť potažena umělou hmotou.


Nerezové provedení:

Povrch hladce vybroušený, pololesklý.

## Upozornění:

Součástí dodávky je upevňovací materiál z pozinkované oceli resp. nerezové oceli. Aretace pružinou v obou koncových polohách.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	Provedení 2	A	B	D	H	L	Nosná síla N
06934-1001	ocel	-	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1201	ocel	-	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1801	ocel	-	180	18	M10x1	43	198	500
06934-1002	ocel	s plastovým povlakem	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1202	ocel	s plastovým povlakem	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1802	ocel	s plastovým povlakem	180	18	M10x1	43	198	500
06934-1003	nerezová ocel	-	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1203	nerezová ocel	-	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1803	nerezová ocel	-	180	18	M10x1	43	198	500

