

## Popis zboží/obrázky produktu

19"



## Popis

## Materiál:

Ramenno madla aluminium EN AW-6060.

Patky madla z polyamidu, zesíleného skelnými kuličkami.

Závitové pouzdro z mosazi.

## Provedení:


Ramenno madla jemně broušené a v přírodní barvě nebo černě eloxované.

Patky madla v hliníkové barvě nebo černé.

## Upozornění:

Ramenno madla a patky madla jsou pevně sešroubované.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Barva komponenty	A	B	D	H	L	Nosná síla N
06958-1055041	přírodně eloxováno	hliníkově stříbrná	55	12	M4	37	67	300
06958-1088041	přírodně eloxováno	hliníkově stříbrná	88	12	M4	37	100	300
06958-1100041	přírodně eloxováno	hliníkově stříbrná	100	12	M4	37	112	300
06958-1120041	přírodně eloxováno	hliníkově stříbrná	120	12	M4	37	132	300
06958-1180041	přírodně eloxováno	hliníkově stříbrná	180	12	M4	37	192	300
06958-1055042	přírodně eloxováno	černá	55	12	M4	37	67	300
06958-1088042	přírodně eloxováno	černá	88	12	M4	37	100	300
06958-1100042	přírodně eloxováno	černá	100	12	M4	37	112	300
06958-1120042	přírodně eloxováno	černá	120	12	M4	37	132	300
06958-1180042	přírodně eloxováno	černá	180	12	M4	37	192	300
06958-1055043	černě eloxováno	hliníkově stříbrná	55	12	M4	37	67	300
06958-1088043	černě eloxováno	hliníkově stříbrná	88	12	M4	37	100	300
06958-1100043	černě eloxováno	hliníkově stříbrná	100	12	M4	37	112	300
06958-1120043	černě eloxováno	hliníkově stříbrná	120	12	M4	37	132	300
06958-1180043	černě eloxováno	hliníkově stříbrná	180	12	M4	37	192	300
06958-1055044	černě eloxováno	černá	55	12	M4	37	67	300
06958-1088044	černě eloxováno	černá	88	12	M4	37	100	300
06958-1100044	černě eloxováno	černá	100	12	M4	37	112	300
06958-1120044	černě eloxováno	černá	120	12	M4	37	132	300
06958-1180044	černě eloxováno	černá	180	12	M4	37	192	300

