

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Automatová ocel.

**Provedení:**


Bryněrováno.

**Upozornění:**

Potřebný krouticí moment rýhovaného šroubu je vytvářen dvěma pružícími kuličkovými tlačnými prvky. Jakmile bylo dosaženo požadovaného koncového tlaku, který lze nastavit, běží rýhovaná rukojeť volně.

Nastavení koncového tlaku se provádí závitovými kolíky umístěnými v hlavici.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednáací číslo	D	D1	D2	L	L1	L2	F1 N	F2 N
07130-06X	M6	25	4,7	40/60	20	3	40	800
07130-08X	M8	25	6,5	40/60/80	20	3	40	650
07130-10X	M10	25	8,2	40/60/80	20	3	40	550
07130-12X	M12	25	10	40/60/80/100	20	3	40	450