

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Ocel.

## Provedení:

předběžně protaženo.

## Pokyny k objednání:

Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.

## Upozornění:

Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s projmutými lamelami (ISO č. 06 s přímými lamelami). Všechny řetězy jsou předběžně protaženy.

První mazání: konzervační olej na bázi minerálního oleje.


B7 = maximální hodnota pro závěrné články.

Rozeč = PxB1

## Teplotní rozsah:

-20 °C až +120 °C.

## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednací číslo  | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | B2    | B4   | B7  | D1    | D2   | G     | ~L    | Počet článků | Síla na mezi pevnosti F min. kN |
|------------------|--------|----------------------------|--------------------|-------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------------|---------------------------------|
| 22200-0800030625 | 05 B-1 | -                          | 8,0 x 3,0          | 4,77  | 8,6  | 3,1 | 5     | 2,31 | 7,11  | ~5000 | 625          | 4,4                             |
| 22200-0380732525 | 06 B-1 | 3/8X7/32                   | 9,525 x 5,72       | 8,53  | 13,5 | 3,3 | 6,35  | 3,28 | 8,26  | ~5000 | 525          | 6,6                             |
| 22200-0120516393 | 08 B-1 | 1/2X5/16                   | 12,7 x 7,75        | 11,3  | 17   | 3,9 | 8,51  | 4,45 | 11,81 | ~5000 | 393          | 12                              |
| 22200-0580308315 | 10 B-1 | 5/8X3/8                    | 15,875 x 9,65      | 13,28 | 19,6 | 4,1 | 10,16 | 5,08 | 14,73 | ~5000 | 315          | 15                              |
| 22200-0340716263 | 12 B-1 | 3/4X7/16                   | 19,05 x 11,68      | 15,62 | 22,7 | 4,6 | 12,07 | 5,72 | 16,13 | ~5000 | 263          | 17                              |
| 22200-1001702197 | 16 B-1 | 1X17,02mm                  | 25,4 x 17,02       | 25,45 | 36,1 | 5,4 | 15,88 | 8,28 | 21,08 | ~5000 | 197          | 40                              |

## Přehled zboží

| Objednací číslo  | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | B2    | B4   | B7  | D1    | D2    | G     | ~L    | Počet článků | Síla na mezi pevnosti F min. kN |
|------------------|--------|----------------------------|--------------------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------------------------|
| 22200-1140304157 | 20 B-1 | 1 1/4X3/4                  | 31,75 x 19,56      | 29,01 | 43,2 | 6,1 | 19,05 | 10,19 | 26,42 | ~5000 | 157          | 95                              |
| 22200-1121000131 | 24 B-1 | 1 1/2X1                    | 38,1 x 25,4        | 37,92 | 53,4 | 6,6 | 25,4  | 14,63 | 33,4  | ~5000 | 131          | 160                             |