

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.

Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.

Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.

Provedení:

Elektrolyticky leštěno.

Upozornění:

Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.


Na vyžádání:

Upínací páka pro upevnění.

Příslušenství:

- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U
29010-112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45,5	41	M8x30	-
29010-140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35	-