


## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Kryt, polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.

Válečky POM.

Šrouby z oceli.

## Provedení:

Pouzdro a válečky, černé.

Šrouby pozinkované.

## Upozornění:

Válečkové prvky jsou vhodné k vytvoření válečkových drah libovolné délky a šířky. Vhodné pro hliníkové profily typu B a I. Díky pružícím vodicím kolíčkům na spodní straně jsou prvky univerzálně vhodné pro drážku 8 a 10.

## Upevnění provedení A

Spodní část krytu s válečky vsadíte do drážky hliníkového profilu. Horní část krytu s integrovanými rozpěrnými čepy nasadíte a přitlačíte jej. Působením rozpěrných čepů a svorek se válečkový prvek upevní a upne do drážky.

## Upevnění provedení B


Spodní část krytu s válečky vsadíte do drážky hliníkového profilu. Nasadíte horní část krytu a přitlačíte jej. Zarážením nebo našroubováním šroubu se válečkový prvek upevní a upne do drážky.

Alternativně lze odlomit svorky na spodní části krytu a válečkový prvek přišroubovat pevně na hliníkový profil pomocí šroubů a vložek do drážky.

## Odkaz na výkres:

1) s bočním vedením

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení 1	Šířka drážky	Nosná síla N
10450-1000	A	bez bočního vedení	8/10	100
10450-1100	A	s bočním vedením	8/10	100
10450-2000	B	bez bočního vedení	8/10	100
10450-2100	B	s bočním vedením	8/10	100

