

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel nebo šedá litina.


Provedení:

fosfátováno.

Upozornění:

Standardní HTD-profil s metrickou roztečí (půlkruhové ozubení). Alespoň jedna ozubená řemenice musí mít bočnice. Ozubené řemenice mají středící otvor, popř. jsou předvrtány (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou ozubené řemenice dodávány. Toto předvrtání / středící otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál	Provedení	Počet zubů	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0820018	ocel	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	28	38
22004-0830018	ocel	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	38	48
22004-0850018	ocel	A	18	45,84	32	12	44,46	51	-	60	70

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál	Provedení	Počet zubů	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0820020	ocel	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	28	38
22004-0830020	ocel	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	38	48
22004-0850020	ocel	A	20	50,93	36	12	49,56	57	-	60	70
22004-0820022	ocel	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	28	38
22004-0850022	ocel	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	60	70
22004-0830022	ocel	A	22	56,02	43	12	54,65	62	-	38	48
22004-0820024	ocel	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	28	38
22004-0830024	ocel	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	38	48
22004-0850024	ocel	A	24	61,12	49	12	59,74	67	-	60	70
22004-0820026	ocel	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	28	38
22004-0830026	ocel	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	38	48
22004-0850026	ocel	A	26	66,21	50	12	64,84	73	-	60	70
22004-0830028	ocel	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	38	48
22004-0820028	ocel	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	28	38
22004-0850028	ocel	A	28	71,3	55	14	69,93	77	-	60	70
22004-0850030	ocel	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	60	70
22004-0830030	ocel	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	38	48
22004-0820030	ocel	A	30	76,39	60	14	75,02	84	-	28	38
22004-0830032	ocel	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	38	48
22004-0820032	ocel	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	28	38
22004-0850032	ocel	A	32	81,49	64	14	80,12	88	-	60	70
22004-0820034	ocel	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	28	38
22004-0830034	ocel	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	38	48
22004-0850034	ocel	A	34	86,58	70	14	85,21	94	-	60	70
22004-0820036	ocel	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	28	38
22004-0850036	ocel	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	60	70
22004-0830036	ocel	A	36	91,67	75	14	90,3	98	-	38	48
22004-0830038	ocel	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	38	48
22004-0850038	ocel	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	60	70
22004-0820038	ocel	A	38	96,77	80	14	95,39	104	-	28	38
22004-0830040	ocel	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	38	48
22004-0850040	ocel	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	60	70
22004-0820040	ocel	A	40	101,86	85	14	100,49	108	-	28	38
22004-0820044	šedá litina	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	28	38
22004-0830044	šedá litina	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	38	48
22004-0850044	šedá litina	A	44	112,05	96	14	110,67	121	-	60	70
22004-0850048	šedá litina	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	60	70
22004-0820048	šedá litina	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	28	38
22004-0830048	šedá litina	A	48	122,23	104	14	120,86	129	-	38	48
22004-0850056	šedá litina	H	56	142,6	90	18	141,23	150	117	60	60
22004-0830056	šedá litina	B	56	142,6	90	14	141,23	150	117	38	48
22004-0820056	šedá litina	B	56	142,6	80	14	141,23	150	117	28	38
22004-0830060	šedá litina	B	60	152,79	90	14	151,42	158	127	38	48
22004-0850060	šedá litina	H	60	152,79	100	18	151,42	158	127	60	60
22004-0820060	šedá litina	B	60	152,79	80	14	151,42	158	127	28	38
22004-0820064	šedá litina	B	64	162,97	80	14	161,6	168	137	28	38
22004-0830064	šedá litina	B	64	162,97	90	14	161,6	168	137	38	48
22004-0850064	šedá litina	H	64	162,97	100	18	161,6	168	137	60	60
22004-0820072	šedá litina	B	72	183,35	80	18	181,97	192	158	28	38
22004-0850072	šedá litina	H	72	183,35	100	18	181,97	192	158	60	60
22004-0830072	šedá litina	B	72	183,35	95	14	181,97	192	158	38	48
22004-0850080	šedá litina	I	80	203,72	110	18	202,35	-	179	60	60
22004-0830080	šedá litina	E	80	203,72	100	14	202,35	-	179	38	48
22004-0820080	šedá litina	E	80	203,72	90	14	202,35	-	179	28	38
22004-0830084	šedá litina	E	84	213,9	100	14	212,53	-	190	38	48
22004-0850084	šedá litina	J	84	213,9	110	18	212,53	-	190	60	60
22004-0820084	šedá litina	E	84	213,9	90	14	212,53	-	190	28	38
22004-0830090	šedá litina	E	90	229,18	100	14	227,81	-	204	38	48
22004-0820090	šedá litina	E	90	229,18	90	14	227,81	-	204	28	38
22004-0850090	šedá litina	J	90	229,18	110	18	227,81	-	204	60	60
22004-0850112	šedá litina	J	112	285,21	110	20	283,83	-	260	60	60
22004-0820112	šedá litina	E	112	285,21	90	20	283,83	-	260	28	38
22004-0830112	šedá litina	E	112	285,21	100	20	283,83	-	260	38	48
22004-0830144	šedá litina	E	144	366,69	100	20	365,32	-	342	38	48
22004-0820144	šedá litina	E	144	366,69	90	20	365,32	-	342	28	38

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál	Provedení	Počet zubů	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22004-0850144	šedá litina	J	144	366,69	110	20	365,32	-	342	60	60
22004-0850168	šedá litina	J	168	427,8	120	20	426,42	-	403	60	60
22004-0830168	šedá litina	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	38	48
22004-0820168	šedá litina	E	168	427,8	100	20	426,42	-	403	28	38
22004-0820192	šedá litina	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	28	38
22004-0830192	šedá litina	E	192	488,92	100	20	487,54	-	465	38	48
22004-0850192	šedá litina	J	192	488,92	130	20	487,54	-	465	60	60