

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Upozornění:**

Line Laser je měřidlo, s jehož pomocí lze pomocí laserového paprsku bočně, horizontálně a vertikálně vyrovnávat hnací řemenice. Tím lze zamezit intenzivnímu opotřebení řemenů v oblasti hran.

**Technické údaje:**

- Dosah laserového paprsku cca 5 až 10 m
- Třída laseru 2 (EN 60825-1: 1997)
- Vlnová délka 630 - 680 nm
- Výkon < 1 mW
- Elektrické napájení 2 x 1,5 V (LR44)

**Vezměte na vědomí:**

- Do laserového paprsku se nikdy nedívejte a nikdy jej nesměřujte na osoby, zvířata nebo silně odrazivé plochy.
- Přístroj i cílové značky obsahují vysokovýkonné magnety.
- Osoby s kardiostimulátorem by z bezpečnostních důvodů neměly přístroj používat. Pro zamezení poruch udržujte také odstup od elektronických přístrojů a náramkových hodinek.
- Přístroj nesmí být používán tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Název
22101-01	Line Laser