


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Zušlechťená ocel.

Provedení:

Brynňováno.

Upozornění:

Provedení A

41375-0012

Upínky pro M12, šestihranný šroub M12x55 třída pevnosti 12.9, podložky pro upínací nářadí.

41375-0016

Upínky pro M16, šestihranný šroub M16x60 třída pevnosti 12.9, podložky pro upínací nářadí.

Provedení B

41375-1412


Upínky pro M12, šestihranný šroub M12x55 třída 12.9, podložky pro upínací nástroje,

matice pro T-drážky 14, kámen do vodicí drážky, šroub s válcovou hlavou M6x12.

41375-1816

Upínky pro M16, šestihranný šroub M16x60 třída pevnosti 12.9, podložky pro upínky, matice pro T-drážky rozměry drážky 18, kámen do vodicí drážky, šroub s válcovou hlavou. M6x12.

Výkresy



Přehled zboží

Přehled zboží

Sada upínek

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	B	B1	B2	D	L	L1
41375-0012	A	bez vodící vložky do drážky	40	12,8	-	M12	115	67,2
41375-0016	A	bez vodící vložky do drážky	40	16,8	-	M16	115	67,2
41375-1412	B	s kamenem do drážky	40	12,8	13,5	M12	115	67,2
41375-1816	B	s kamenem do drážky	40	16,8	17,5	M16	115	67,2