


## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované.

Vodící sloupky nerezová ocel, broušená.

Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit.

Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.

## Provedení:

Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.


## Upozornění:

Díky téměř bezvúlovému vedení a absolutně bezvúlovému vřetenu není k přestavení zapotřebí žádné povolování a svírání vřetena.


Dělení stupnice činí 5 nebo 10 dílků, 1 dílek odpovídá 0,1 mm dráhy posuvu.

Křížový stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat s polohovacími stoly, zvedacími stoly a s dalším příslušenstvím.

## Výkresy



## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednáací číslo | B  | B1 | B2 | C<br>(zdvih) | D  | D1   | D2     | D3 | D4 | D5 | H    | H1 | H2   | H3 | H4   | H5 | L     | L1  | L2 | L3  | L4 | L5  | L7  | L8  | F1<br>N | F2<br>N | F3<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|------------------|----|----|----|--------------|----|------|--------|----|----|----|------|----|------|----|------|----|-------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 21134-304        | 29 | 22 | 12 | -            | 13 | 11,5 | M3x0,5 | 4  | M3 | 3  | 11   | 8  | 14,5 | 13 | 8    | 4  | 84,5  | 70  | 29 | 70  | 8  | 1,5 | 4   | 62  | 70      | 70      | 70      | 0,77     | 0,77     | 0,77     |
| 21134-308        | 46 | 36 | 21 | -            | 26 | 23   | M6x1   | 8  | M4 | 4  | 18   | 14 | 27   | 23 | 14   | 6  | 148,5 | 120 | 46 | 120 | 12 | 2   | 6   | 108 | 200     | 200     | 200     | 3,6      | 3,6      | 3,6      |
| 21134-312        | 75 | 60 | 38 | -            | 26 | 23   | M6x1   | 12 | M6 | 6  | 23,5 | 20 | 29   | 27 | 15,5 | 7  | 209   | 180 | 75 | 180 | 15 | 2   | 7,5 | 165 | 300     | 300     | 300     | 18       | 18       | 18       |