

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Kruhov základna z termoplastu zesilnho skelnmi kuličkami.
Protiskluzov podlořka z termoplastickho elastomeru.

Proveden:

ern.

Upozornn:

Kloubov nořky se skldaj z kruhov základny a rektifikanho řroubu nebo kulikovho kloubu. Kařdou základnu lze kombinovat s libovolnm rektifikanm řroubem, resp. kulikovm kloubem. Gumov protiskluzov podlořka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnn nebo sklouznut kloubov nořky. Psluřn rektifikan řrouby viz 27810. Psluřn kulikov klouby viz 27811.

Bezpenost:

Tyto vrobky ESD jsou pouřiteln i pro pstroje, komponenty a ochrann systmy v oblastech s nebezpem vbuchu.

P pouřit tchto vrobk ESD se zabraňuje vzniku elektrostatickho jiskrovho vboje a tm mořnmu vznicn plyn a prachu, kter mohou v uzavřench prostorch vst k vbuchu.

Na ochranu osob, kter psob v oblastech s nebezpem vbuchu, mus vrobci pstroj a provozovatel uplatňovat a splňovat smrnice ATEX.

Tyto vrobky ESD jsou z hlediska elektrick vybjec schopnosti zkouřeny instituc TV Sd.

Clov skupiny:

Vrobci pstroj, kter mus splňovat smrnici o vrobcich ATEX 2014/34/EU.


Provozovatel, kter mus splňovat provozn smrnici ATEX 1999/92/ES.

Odkaz na vkres:

Proveden A bez otvor pro řrouby bez protiskluzov podlořky.

Proveden B bez otvor pro řrouby s protiskluzovou podlořkou.

Vkresy



Přehled zboží

Objednc číslo	Proveden	Velikost	D	H	Zařititelnost max. kN
27800-11040	A	40	39	18	9
27800-11050	A	50	49	18	9
27800-11060	A	60	59	18	9
27800-12040	B	40	39	20	9
27800-12050	B	50	49	20	9
27800-12060	B	60	59	20	9

