


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Těleso vysokopevnostní hliník.
Dorazový systém ocel.

Provedení:

Těleso eloxované.
Dorazový systém kalený a bryněrováný.

Upozornění:



Bezúdržbový pneumatický otočný modul s dvojčinným hnacím válcem.
Ovládání prostřednictvím 4/2- nebo 5/2cestného ventilu. Pohon se uskutečňuje prostřednictvím tlakového vzduchu 4-8 barů, konstantní, filtrovaný (10 µm), vysušený, s olejem či bez oleje. Připojka tlakového vzduchu M5.
Moduly stejné konstrukční velikosti lze bez desek adaptéru vzájemně kombinovat pomocí přesného středícího systému pomocí středících kroužků 20240.

Úhel otáčení 0°- 190° lze nastavovat plynule.

Reprodukční přesnost: $\pm 0,01^\circ$.

Příslušenství:

Tlumiče, bezdotykový spínač a konektor viz tabulka.



Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	Hnačí točivý moment Nm	Úhel otočení	Axiální zátížení N	Radiální zátížení N	Ř válce	Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při 6 barech (ccm)
20060-024	4	0,94	0° - 190°	280	350	2 x 14	19

Objednací číslo	Velikost	Vhodný tlumič nárazů	Vhodný bezdotykový spínač	Vhodný konektor
20060-024	4	26300-1210010	83000-15-020	80150-010X2000