


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované. Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená. Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit. Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.

Provedení:


Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.

Upozornění:

Díky téměř bezvůlovému vedení a absolutně bezvůlovému vřetenu není k přestavení zapotřebí žádné povolování a svírání vřetena.

Dělení stupnice činí 5 nebo 10 dílků, 1 dílek odpovídá 0,1 mm dráhy posuvu. Polohovací stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	Zdvih S	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21120-04	29	22	12	13	12	M3x0,5	4	M3	3	14	12	14,5	13	8	4	84,5	70	29	22	8	6	23	70	70	70	0,77	0,77	0,77
21120-08	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	6	148,5	120	46	36	12	8,5	48	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21120-12	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	28,5	27	15,5	7	209	180	75	60	15	11	73	300	300	300	18	18	18
21120-25	150	130	90	52	46	M16x2	25	M10	10	53	50	54	52	28	13	347	290	150	130	25	18	86	1000	1000	1000	65	65	65

