

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.

Provedení:

Kolejnička a jezdec pozinkováno.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

Plný výsuv se skládá ze dvou vodicích kolejnic a jednoho pevného a pohyblivého prvku a vloženého mezivprku tvaru S. Tento má vysoký plošný moment nosnosti a vysoká tuhost při úzké konstrukci. Z toho vyplývá vysoká zatížitelnost s malým průhybem ve vysunutém stavu. Maximální zdvih je větší než uzavřená délka teleskopické lišty.

K montáži lišty použijte zápusťné šrouby podle normy DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.

Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.

Teplota použití -30 °C až +110 °C.

Na vyžádání:

Jiné délky (modulová rozteč 80 mm).

Velikost 28 až max. 1490 mm.


Velikost 35 až max. 1730 mm.

Velikost 43 až max. 1970 mm.

Odkaz na výkres:

1) pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN EN ISO 10642

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Velikost	A	A1	B	D1	H	L	Zdvih S	COY N	Počet otvorů
21342-280290	28	24,5	36	85	M5	17	290	296	570	4 (3 přístupné)
21342-280370	28	24,5	36	85	M5	17	370	380	769	5 (4 přístupné)
21342-280450	28	24,5	36	85	M5	17	450	464	969	6 (4 přístupné)
21342-280530	28	24,5	36	85	M5	17	530	548	1170	7 (6 přístupné)
21342-280610	28	24,5	36	85	M5	17	610	630	1376	8 (6 přístupné)
21342-350450	35	30,5	43	104	M6	22,5	450	494	1250	6 (5 přístupné)
21342-350530	35	30,5	43	104	M6	22,5	530	558	1685	7 (6 přístupné)
21342-350690	35	30,5	43	104	M6	22,5	690	734	2132	9 (7 přístupné)
21342-350850	35	30,5	43	104	M6	22,5	850	886	2801	11 (9 přístupné)
21342-430530	43	34	52	120	M8	28	530	556	2061	7 (6 přístupné)
21342-430610	43	34	52	120	M8	28	610	626	2603	8 (6 přístupné)
21342-430690	43	34	52	120	M8	28	690	726	2775	9 (7 přístupné)
21342-430770	43	34	52	120	M8	28	770	796	3319	10 (7 přístupné)
21342-430850	43	34	52	120	M8	28	850	866	3873	11 (9 přístupné)

Přehled zboží

Objednáací číslo	Velikost	A	A1	B	D1	H	L	Zdvih S	COY N	Počet otvorů
21342-431010	43	34	52	120	M8	34	1010	1036	4590	13 (10 přístupné)
21342-431490	43	34	52	120	M8	34	1490	1516	3713	19 (15 přístupné)