

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel 1.1213.

Nerezová ocel 1.4034.

Nerezová ocel 1.4112.

Provedení:

Ocel, broušená.

Ocel, broušená a tvrdochromovaná, tloušťka chromové vrstvy 5 - 10 µm.

Nerezová ocel, broušená.

Přesné ocelové hřídele jsou obecně indukčně povrchově kalené.

Upozornění:

Povrchová tvrdost dosažená metodou indukčního kalení zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení povrchů.

Na vyžádání:


Opracování konců a válcových ploch pláště podle zákaznického výkresu.

Délky max. do 4000 mm.

Odkaz na výkres:

1) se zkosenou hranou

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	L	hloubka zakalení max.	tvrdost povrchu HRC
21595-003X0330	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	3h6	330	prokalený	62 ±2
21595-004X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	4h6	1000	prokalený	62 ±2
21595-005X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	5h6	1000	0,8	62 ±2
21595-006X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	6h6	1000	0,8	62 ±2
21595-008X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	8h6	1000	1	62 ±2
21595-010X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	10h6	1000	1	62 ±2
21595-012X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	12h6	1000	1,3	62 ±2
21595-016X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	16h6	1000	1,6	62 ±2
21595-020X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	20h6	1000	1,6	62 ±2
21595-025X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	25h6	1000	1,8	62 ±2
21595-030X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	30h6	1000	2	62 ±2
21595-040X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	40h6	1000	2	62 ±2
21595-050X1000	ocel	tvrženo a broušeno	1.1213	50h6	1000	2,6	62 ±2
21595-105X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	5h7	1000	0,8	65 - 70
21595-106X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	6h7	1000	0,8	65 - 70
21595-108X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	8h7	1000	1	65 - 70
21595-110X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	10h7	1000	1	65 - 70
21595-112X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	12h7	1000	1,3	65 - 70
21595-116X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	16h7	1000	1,6	65 - 70
21595-120X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	20h7	1000	1,6	65 - 70
21595-125X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	25h7	1000	1,8	65 - 70
21595-130X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	30h7	1000	2	65 - 70

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	L	hloubka zakalení max.	tvrdost povrchu HRC
21595-140X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	40h7	1000	2	65 - 70
21595-150X1000	ocel	kaleno, broušeno a tvrdě chromováno	1.1213	50h7	1000	2,6	65 - 70
21595-206X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	6h6	1000	0,8	51 - 55
21595-208X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	8h6	1000	1	51 - 55
21595-210X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	10h6	1000	1	51 - 55
21595-212X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	12h6	1000	1,3	51 - 55
21595-216X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	16h6	1000	1,6	51 - 55
21595-220X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	20h6	1000	1,8	51 - 55
21595-225X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	25h6	1000	2	51 - 55
21595-230X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	30h6	1000	2,4	51 - 55
21595-240X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	40h6	1000	2	51 - 55
21595-250X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4034	50h6	1000	2,6	51 - 55
21595-303X0300	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	3h6	300	prokalený	52-56
21595-304X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	4h6	1000	prokalený	52-56
21595-305X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	5h6	1000	0,8	52-56
21595-306X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	6h6	1000	0,8	52-56
21595-308X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	8h6	1000	1	52-56
21595-310X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	10h6	1000	1	52-56
21595-312X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	12h6	1000	1	52-56
21595-316X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	16h6	1000	1,5	52-56
21595-320X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	20h6	1000	1,5	52-56
21595-325X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	25h6	1000	1,7	52-56
21595-330X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	30h6	1000	1,7	52-56
21595-340X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	40h6	1000	2	52-56
21595-350X1000	nerezová ocel	tvrženo a broušeno	1.4112	50h6	1000	2,6	52-56