

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Kruhová základna, ocel nebo, nerezová ocel 1.4404.
Izolační deska z elastomeru PUR (sylomer V12).

Provedení:

Kruhová základna, modře pasivován nebo lesklá.
Tlumicí deska šedá, lepená, neklouzavá.
Rozsah použití od -30 °C do +70 °C.


Upozornění:

Hodnoty zatížitelnosti udané v tabulce jsou jen doporučením, jakému nejvyššímu stálému statickému zatížení může být tlumicí prvek vystaven. Toto statické zatížení odpovídá plošnému tlaku 0,4 N/mm², při kterém materiál optimálně docílí svých tlumících vlastností. Přitom je zohledněno, že při dynamickém zatížení dochází k další zátěži, až na hodnotu tlaku 0,6 N/mm².
Tlumicí deska absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kulové základny.

Odkaz na výkres:

1) Tlumicí destička

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	D2	H	H1 (při tlaku 0 / 0,4 / 0,6 N/mm ²)	Zatížitelnost max. kN
27808-036	ocel	36	30,5	5,5	15	4 / 2,8 / 1,9	0,212
27808-046	ocel	46	40,5	6,6	17	4 / 2,8 / 1,9	0,435

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	D2	H	H1 (při tlaku 0 / 0,4 / 0,6 N/mm ²)	Zatížitelnost max. kN
27808-056	ocel	56	50	9	19	4 / 2,8 / 1,9	0,705
27808-074	ocel	74	68	9	21	4 / 2,8 / 1,9	1,372
27808-1036	nerezová ocel	36	30,5	5,5	15	4 / 2,8 / 1,9	0,212
27808-1046	nerezová ocel	46	40,5	6,6	17	4 / 2,8 / 1,9	0,435
27808-1056	nerezová ocel	56	50	9	19	4 / 2,8 / 1,9	0,705