

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pant a kryty z termoplastu PA zesíleného skelnými vlákny.
Čep nerezový.

Provedení:

Pant a záslepky černé.
Čep bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Závěsy z hliníku jsou vybaveny funkcí zářádek. Tento zaskakuje do čtyř různých poloh a udržuje tak dveře a klapky bezpečně otevřené resp. uzavřené. Závěsy jsou k dostání s vodicími výstupky a bez nich pro hliníkové profily.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	A2	A3	A4	B	Vodící výstupky pro drážku	F1 N	F2 N	max. krouticí moment Nm
27857-56181800	54	17,75	17,75	27	27	56	-	400	350	2
27857-56181806	54	17,75	17,75	27	27	56	6	400	350	2
27857-56181808	54	17,75	17,75	27	27	56	8	400	350	2
27857-56232300	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	-	600	425	2
27857-56232308	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	8	600	425	2
27857-56232310	73,5	22,75	22,75	36,75	36,75	56	10	600	425	2

