

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Hliníkový tlakový odlitek.
Čep nerezový.

Provedení:

Závěs stříbrně komaxitován
Osa bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily, nevysazovací.
Závěs může být opatřen plastovou krytkou na nosný čep.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.


Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Na vyžádání:

Závěsy s vodicími výstupky (drážka 5, 6, 8, 10, 12 a 14) pro hliníkové profily.
Kombinace různých délek křídel.

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	A	A1	A2	A3	A4	B	F1 N	F2 N
27872-251515	52	15	15	26	26	48	275	215
27872-301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	325	225
27872-352020	72	20	20	36	36	48	325	225
27872-402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	400	250
27872-452525	87	25	25	43,5	43,5	48	400	250
27872-502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	400	250
27872-603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	400	100