

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro z oceli.

Průzor z termoplastu, z polyamidu.

O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).

Reflektor z hliníku.

Šroub a šestihranná matice z oceli.

Provedení:

Pouzdro černé, lakované.

Průzor průhledný, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C.

Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.

Šroub a šestihranná matice, pozinkované.

Upozornění:

Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do otvorů se závitem. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = $L1 \pm 0,5$.

Tyto olejoznaky jsou vhodné pro zásobníky, které nejsou vystaveny tlaku.


Maximální provozní teplota: 100 °C.

Odkaz na výkres:

1) Ploché těsnění

2) O-kroužek

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	Počet upevňovacích šroubů
28000-107610	A	31	M10	24,5	20	107	76	39	37	2
28000-107612	A	31	M12	24,5	20	107	76	39	37	2
28000-112710	A	31	M10	24,5	20	156	127	90	80	2
28000-112712	A	31	M12	24,5	20	156	127	90	80	2
28000-125412	A	34	M12	33	17	286	254	200	178	2