

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Úchytka z termoplast. polyamidu.

Měrka oleje z oceli.

O-kroužek z pryže (NBR), 70 Shore.

Provedení:

Část pro uchycení, černá.

Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.

Teplotní rozsah:

Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.

Odkaz na výkres:

Provedení B: s otvorem pro odvzdušnění



Provedení C: bez otvoru pro odvzdušnění

Provedení D: s otvorem pro odvzdušnění

1) O-kroužek

2) pouze v provedení D

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S min.
28060-22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
28060-23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
28060-23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
28060-32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
28060-33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
28060-33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
28060-33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
28060-42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
28060-43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5