


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Hliník EN AW-6060.

Provedení:

Černě eloxováno.

Upozornění:


Jednoduchý podstavec pro uchycení sloupků ve čtyřech různých velikostech. Obrobené dosedací plochy s integrovanými montážními a středícími otvory zaručují polohovou přesnost montáže prvků.

Odkaz na výkres:

Tolerance polohy lícovaných otvorů: $\pm 0,01$

Tolerance polohy otvorů: $\pm 0,1$

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Velikost	A	A1	B	D	D1	H	H1	L	T
29200-1122	12	22	22	30	12	5,5	35	7	30	8
29200-1202	20	30	30	40	20	5,5	50	15	40	10
29200-1302	30	40	40	50	30	6,5	50	15	50	10
29200-1402	40	48	48	60	40	8,5	50	15	60	10