

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Hliník EN AW-6060.

Provedení:

Černě eloxováno.

Upozornění:

Přestavovací jednotky pro přesné seřízení prvků v úseku X-Y. Lze tak kompenzovat výrobní tolerance v mechanické struktuře. Hodí se pro jednoduchý a dvojitý podstavec. Díky jednotnému uspořádání otvorů příslušné konstrukční velikosti lze přestavovací jednotky montovat pod podstavce i později.

Rozsah přestavení X: ± 3 mm

Rozsah přestavení Y: ± 3 mm


Odkaz na výkres:

Tolerance polohy lícovaných otvorů: $\pm 0,01$

Tolerance polohy otvorů: $\pm 0,1$

FS = zajišťovací šroub (2x)

JS = zeřizovací šroub (4x)



Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	A	A1	A2	A3	B	D1	D2	H	L
29210-122	12	22	52	30	22	78	5,5	M5	23	60
29210-202	20	30	70	40	30	88	5,5	M5	23	80
29210-302	30	40	90	50	40	110	6,5	M6	32	100
29210-402	40	48	108	60	48	120	8,5	M8	32	120