

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Provedení:**

Magnetická základna: stíněný systém, povrch pozinkovaný.

Upozornění:

Upínací síla 450 N, teplota použití do 100°C. Jsou -li vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.(viz také 09065-10).

Přehled zboží

Objednací číslo	Celková výška	Výška sloupu	Ø sloupu	Magnetická základna Ø	Magnetická základna výška podstavce	Magnetická základna celková výška	Spojovací závit
31125-01	284	250	16	80	18	34	M10