

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál, provedení:

Robustní kovový kryt, pochromovaný.

Upozornění:

Normovaný upínací držák Ø 8h6

Měřicí rozsah 10 mm

Dílek stupnice 0,01 mm

Dráha měřicího čepu 1 mm na otočení velké rafičky

Kryt Ø 58 mm

Počítadlo otáček

Značky tolerance

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení
32540-01	Měřák
32540-012	Měřák s kalibračním certifikátem