

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso z ocelového plechu, disky kola z tlakového hliníkového odlitku, s běhounem Extrathane.

Provedení:


Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.

Upozornění:


Kola jsou odolná vůči korozi a mají malý valivý odpor. Osa kola je našroubovaná. Od průměru 125 mm mají kola paprsky.

Výkresy

Uložení otočného věnce do R1 = 125



Uložení otočného věnce od R1 = 160



Přehled zboží

Objednáací číslo	Název	Provedení 1	Uložení kola	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Nosnost kg
95028-100401	Pevná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	60	-	85	100	9	130	100	80	-	250
95028-125401	Pevná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	40	60	-	85	125	9	155	100	80	-	250
95028-160501	Pevná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	550
95028-200501	Pevná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	800
95028-10040	Otočná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
95028-12540	Otočná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250
95028-16050	Otočná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
95028-20050	Otočná rolna	bez zajišťovacího systému	kuličková ložiska	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800
95028-100402	Otočná rolna	se zajišťovacím systémem stop-top	kuličková ložiska	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
95028-125402	Otočná rolna	se zajišťovacím systémem stop-top	kuličková ložiska	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250
95028-160502	Otočná rolna	se zajišťovacím systémem stop-top	kuličková ložiska	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
95028-200502	Otočná rolna	se zajišťovacím systémem stop-top	kuličková ložiska	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800

