


Popis zboží/obrázky produktu



Popis



Materiál:

Polyuretan (PU) s ocelovou tažnou větví.

Upozornění:

Nekonečné ozubené řemeny s trapézovým profilem a zesílenou ocelovou tažnou větví (oproti řadě T) s metrickou roztečí. Optimalizovaný profil zubu pro rovnoměrné rozložení síly a menší deformace zubů při zatížení. Redukovaný polygonální efekt pro klidný chod řemenu. Ozubené řemeny jsou vhodné pro pohony, u kterých je důležitá přesnost, kde svou roli hraje čistota a chemické vlivy.

Výkresy



Přehled zboží

Ozubené řemeny profil AT5

Objednáací číslo	Profil	Šířka řemene	Počet zubů	Účinná délka
22057-0510X0225	AT5	10	45	225
22057-0510X0255	AT5	10	51	255
22057-0510X0280	AT5	10	56	280
22057-0510X0300	AT5	10	60	300
22057-0510X0340	AT5	10	68	340
22057-0510X0375	AT5	10	75	375
22057-0510X0390	AT5	10	78	390
22057-0510X0420	AT5	10	84	420
22057-0510X0455	AT5	10	91	455
22057-0510X0500	AT5	10	100	500
22057-0510X0545	AT5	10	109	545
22057-0510X0600	AT5	10	120	600
22057-0510X0610	AT5	10	122	610
22057-0510X0660	AT5	10	132	660
22057-0510X0720	AT5	10	144	720
22057-0510X0750	AT5	10	150	750
22057-0510X0780	AT5	10	156	780
22057-0510X0825	AT5	10	165	825
22057-0510X0975	AT5	10	195	975
22057-0510X1050	AT5	10	210	1050
22057-0510X1125	AT5	10	225	1125
22057-0510X1500	AT5	10	300	1500
22057-0516X0225	AT5	16	45	225
22057-0516X0255	AT5	16	51	255
22057-0516X0280	AT5	16	56	280
22057-0516X0300	AT5	16	60	300
22057-0516X0340	AT5	16	68	340
22057-0516X0375	AT5	16	75	375
22057-0516X0390	AT5	16	78	390
22057-0516X0420	AT5	16	84	420

Přehled zboží

Objednací číslo	Profil	Šířka řemene	Počet zubů	Účinná délka
22057-0516X0455	AT5	16	91	455
22057-0516X0500	AT5	16	100	500
22057-0516X0545	AT5	16	109	545
22057-0516X0600	AT5	16	120	600
22057-0516X0610	AT5	16	122	610
22057-0516X0660	AT5	16	132	660
22057-0516X0720	AT5	16	144	720
22057-0516X0750	AT5	16	150	750
22057-0516X0780	AT5	16	156	780
22057-0516X0825	AT5	16	165	825
22057-0516X0975	AT5	16	195	975
22057-0516X1050	AT5	16	210	1050
22057-0516X1125	AT5	16	225	1125
22057-0516X1500	AT5	16	300	1500
22057-0525X0225	AT5	25	45	225
22057-0525X0255	AT5	25	51	255
22057-0525X0280	AT5	25	56	280
22057-0525X0300	AT5	25	60	300
22057-0525X0340	AT5	25	68	340
22057-0525X0375	AT5	25	75	375
22057-0525X0390	AT5	25	78	390
22057-0525X0420	AT5	25	84	420
22057-0525X0455	AT5	25	91	455
22057-0525X0500	AT5	25	100	500
22057-0525X0545	AT5	25	109	545
22057-0525X0600	AT5	25	120	600
22057-0525X0610	AT5	25	122	610
22057-0525X0660	AT5	25	132	660
22057-0525X0720	AT5	25	144	720
22057-0525X0750	AT5	25	150	750
22057-0525X0780	AT5	25	156	780
22057-0525X0825	AT5	25	165	825
22057-0525X0975	AT5	25	195	975
22057-0525X1050	AT5	25	210	1050
22057-0525X1125	AT5	25	225	1125
22057-0525X1500	AT5	25	300	1500
22057-1016X0500	AT10	16	50	500
22057-1016X0560	AT10	16	56	560
22057-1016X0610	AT10	16	61	610
22057-1016X0660	AT10	16	66	660
22057-1016X0700	AT10	16	70	700
22057-1016X0730	AT10	16	73	730
22057-1016X0780	AT10	16	78	780
22057-1016X0800	AT10	16	80	800
22057-1016X0840	AT10	16	84	840
22057-1016X0890	AT10	16	89	890
22057-1016X0920	AT10	16	92	920
22057-1016X0960	AT10	16	96	960
22057-1016X0980	AT10	16	98	980
22057-1016X1010	AT10	16	101	1010
22057-1016X1050	AT10	16	105	1050
22057-1016X1080	AT10	16	108	1080
22057-1016X1150	AT10	16	115	1150
22057-1016X1210	AT10	16	121	1210
22057-1016X1250	AT10	16	125	1250
22057-1016X1320	AT10	16	132	1320
22057-1016X1400	AT10	16	140	1400
22057-1016X1500	AT10	16	150	1500
22057-1016X1600	AT10	16	160	1600
22057-1016X1700	AT10	16	170	1700
22057-1016X1800	AT10	16	180	1800
22057-1025X0500	AT10	25	50	500
22057-1025X0560	AT10	25	56	560
22057-1025X0610	AT10	25	61	610
22057-1025X0660	AT10	25	66	660

Přehled zboží

Objednáací číslo	Profil	Šířka řemene	Počet zubů	Učinná délka
22057-1025X0700	AT10	25	70	700
22057-1025X0730	AT10	25	73	730
22057-1025X0780	AT10	25	78	780
22057-1025X0800	AT10	25	80	800
22057-1025X0840	AT10	25	84	840
22057-1025X0890	AT10	25	89	890
22057-1025X0920	AT10	25	92	920
22057-1025X0960	AT10	25	96	960
22057-1025X0980	AT10	25	98	980
22057-1025X1010	AT10	25	101	1010
22057-1025X1050	AT10	25	105	1050
22057-1025X1080	AT10	25	108	1080
22057-1025X1150	AT10	25	115	1150
22057-1025X1210	AT10	25	121	1210
22057-1025X1250	AT10	25	125	1250
22057-1025X1320	AT10	25	132	1320
22057-1025X1400	AT10	25	140	1400
22057-1025X1500	AT10	25	150	1500
22057-1025X1600	AT10	25	160	1600
22057-1025X1700	AT10	25	170	1700
22057-1025X1800	AT10	25	180	1800
22057-1032X0500	AT10	32	50	500
22057-1032X0560	AT10	32	56	560
22057-1032X0610	AT10	32	61	610
22057-1032X0660	AT10	32	66	660
22057-1032X0700	AT10	32	70	700
22057-1032X0730	AT10	32	73	730
22057-1032X0780	AT10	32	78	780
22057-1032X0800	AT10	32	80	800
22057-1032X0840	AT10	32	84	840
22057-1032X0890	AT10	32	89	890
22057-1032X0920	AT10	32	92	920
22057-1032X0960	AT10	32	96	960
22057-1032X0980	AT10	32	98	980
22057-1032X1010	AT10	32	101	1010
22057-1032X1050	AT10	32	105	1050
22057-1032X1080	AT10	32	108	1080
22057-1032X1150	AT10	32	115	1150
22057-1032X1210	AT10	32	121	1210
22057-1032X1250	AT10	32	125	1250
22057-1032X1320	AT10	32	132	1320
22057-1032X1400	AT10	32	140	1400
22057-1032X1500	AT10	32	150	1500
22057-1032X1600	AT10	32	160	1600
22057-1032X1700	AT10	32	170	1700
22057-1032X1800	AT10	32	180	1800