


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliník.

Lemové kotouče z oceli.

Provedení:

Hliník, bez povrchové úpravy.


Lemové kotouče pozinkovány.

Upozornění:

Standardní AT-profil s metrickou roztečí (ozubení trapézové). Alespoň jedna ozubená řemenice musí mít bočnice. Ozubené řemenice mají středící otvor, popř. jsou předvrtány (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou ozubené řemenice dodávány. Toto předvrtání / středící otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.

Ozubené řemenice mohou být z důvodu hmotnosti opatřeny prohlubní na rovinných plochách.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Profil	Šířka řemene	Provedení	Počet zubů	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-051012	AT5	10	A	12	19,01	10	6	17,85	23	15	21
22003-051014	AT5	10	A	14	22,29	13	8	21,05	25	15	21
22003-051015	AT5	10	A	15	23,88	16	10	22,65	28	15	21
22003-051016	AT5	10	A	16	25,47	18	11	24,2	32	15	21
22003-051018	AT5	10	A	18	28,65	20	12	27,4	32	15	21
22003-051019	AT5	10	A	19	30,25	22	12	29	36	15	21
22003-051020	AT5	10	A	20	31,83	23	14	30,6	36	15	21
22003-051022	AT5	10	A	22	35,12	24	15	33,85	38	15	21
22003-051024	AT5	10	A	24	38,21	26	15	37	42	15	21
22003-051025	AT5	10	A	25	39,8	26	15	38,6	44	15	21
22003-051026	AT5	10	A	26	41,47	26	16	40,2	44	15	21
22003-051027	AT5	10	A	27	42,98	30	18	41,8	48	15	21
22003-051028	AT5	10	A	28	44,62	32	18	43,35	48	15	21
22003-051030	AT5	10	A	30	47,76	34	18	46,55	51	15	21
22003-051032	AT5	10	A	32	50,94	36	22	49,7	54	15	21
22003-051036	AT5	10	A	36	57,31	38	22	56,05	63	15	21
22003-051040	AT5	10	A	40	63,66	40	23	62,45	66	15	21
22003-051042	AT5	10	A	42	66,87	40	24	65,6	71	15	21

Přehled zboží

Objednací číslo	Profil	Šířka řemene	Provedení	Počet zubů	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-051044	AT5	10	B	44	70,07	45	26	68,8	-	15	21
22003-051048	AT5	10	B	48	76,42	50	28	75,15	-	15	21
22003-051060	AT5	10	B	60	95,52	65	35	94,25	-	15	21
22003-051612	AT5	16	A	12	19,01	10	6	17,85	23	21	27
22003-051614	AT5	16	A	14	22,29	13	8	21,05	25	21	27
22003-051615	AT5	16	A	15	23,88	16	10	22,65	28	21	27
22003-051616	AT5	16	A	16	25,47	18	11	24,2	32	21	27
22003-051618	AT5	16	A	18	28,65	20	12	27,4	32	21	27
22003-051619	AT5	16	A	19	30,25	22	12	29	36	21	27
22003-051620	AT5	16	A	20	31,83	23	14	30,6	36	21	27
22003-051622	AT5	16	A	22	35,12	24	15	33,85	38	21	27
22003-051624	AT5	16	A	24	38,21	26	15	37	42	21	27
22003-051625	AT5	16	A	25	39,8	26	15	38,6	44	21	27
22003-051626	AT5	16	A	26	41,47	26	16	40,2	44	21	27
22003-051627	AT5	16	A	27	42,98	30	18	41,8	48	21	27
22003-051628	AT5	16	A	28	44,62	32	18	43,35	48	21	27
22003-051630	AT5	16	A	30	47,76	34	18	46,55	51	21	27
22003-051632	AT5	16	A	32	50,94	36	22	49,7	54	21	27
22003-051636	AT5	16	A	36	57,31	38	22	56,05	63	21	27
22003-051640	AT5	16	A	40	63,66	40	23	62,45	66	21	27
22003-051642	AT5	16	A	42	66,87	40	24	65,6	71	21	27
22003-051644	AT5	16	B	44	70,07	45	26	68,8	-	21	27
22003-051648	AT5	16	B	48	76,42	50	28	75,15	-	21	27
22003-051660	AT5	16	B	60	95,52	65	35	94,25	-	21	27
22003-052512	AT5	25	A	12	19,01	10	6	17,85	23	30	36
22003-052514	AT5	25	A	14	22,29	13	8	21,05	25	30	36
22003-052515	AT5	25	A	15	23,88	16	10	22,65	28	30	36
22003-052516	AT5	25	A	16	25,47	18	11	24,2	32	30	36
22003-052518	AT5	25	A	18	28,65	20	12	27,4	32	30	36
22003-052519	AT5	25	A	19	30,25	22	12	29	36	30	36
22003-052520	AT5	25	A	20	31,83	23	14	30,6	36	30	36
22003-052522	AT5	25	A	22	35,12	24	15	33,85	38	30	36
22003-052524	AT5	25	A	24	38,21	26	15	37	42	30	36
22003-052525	AT5	25	A	25	39,8	26	15	38,6	44	30	36
22003-052526	AT5	25	A	26	41,47	26	16	40,2	44	30	36
22003-052527	AT5	25	A	27	42,98	30	18	41,8	48	30	36
22003-052528	AT5	25	A	28	44,62	32	18	43,35	48	30	36
22003-052530	AT5	25	A	30	47,76	34	18	46,55	51	30	36
22003-052532	AT5	25	A	32	50,94	36	22	49,7	54	30	36
22003-052536	AT5	25	A	36	57,31	38	22	56,05	63	30	36
22003-052540	AT5	25	A	40	63,66	40	23	62,45	66	30	36
22003-052542	AT5	25	A	42	66,87	40	24	65,6	71	30	36
22003-052544	AT5	25	B	44	70,07	45	26	68,8	-	30	36
22003-052548	AT5	25	B	48	76,42	50	28	75,15	-	30	36
22003-052560	AT5	25	B	60	95,52	65	35	94,25	-	30	36